

**Opis**

Komplet standardowego mocowania do muszli klozetowej. Montaż przy pomocy klucza z łbem sześciokątnym oraz wkrętaka z nacięciem prostym. Brzeg kołka zamyka otwór w porcelanie i pozwala na pewne osadzenie zaślepki. Kapturek ozdobny (biały lub chrom) zasłania śrubę mocującą.



SA-S1

**Zastosowanie**

Mocowanie stosowane do pełnych materiałów budowlanych typu beton, cegła pełna, kamień.

**Materiał**


Element rozporowy: Poliamid typu PA6

Kolor: jasno szary (RAL 7035).

Temperatura stosowania: -40 ... +80°C.

Wkręt: ocynkowany galwanicznie, w pasywacji białej.

**Montaż:**




**Dane techniczne:**

|                      |                   |      | SA-S1    |
|----------------------|-------------------|------|----------|
| Wkręt [mm]:          |                   |      | φ 5,5x85 |
| Obciążenia niszczące | beton C20/25      | [kN] | 3.2      |
|                      | cegła pełna kl.20 | [kN] | 2.7      |

**PODANE POWYŻEJ PARAMETRY SĄ ZGODNE Z NASZĄ WIEDZĄ I WARUNKAMI TECHNICZNYMI JAKIE OBECNIE POSIADAMY.**

**UŻYTKOWNIK POWINIEN DOKONAĆ WŁASNEJ OCENY, ABY OKREŚLIĆ PRZYDATNOŚĆ PRODUKTU DO SWOICH SPECYFICZNYCH POTRZEB.**



**Elementy zestawu:**

1. Kołek rozporowy (Poliamid) - NTX 8/80 – 2 szt.
2. Wkręt do drewna 5,5x85 z łbem sześciokątnym SW 10 i nacięciem płaskim – 2 szt.
3. Kapturek ozdobny biały lub chromowany (Polietylen) – 2 szt.

**Parametry montażowe/opakowania SA-S1**

| Symbol        | Opakowanie jednostkowe [kpl.] | Opakowanie zbiorcze [kpl.] | φ wiercenia [mm] |
|---------------|-------------------------------|----------------------------|------------------|
| SA-S1 (biały) | 1                             | 100                        | 8                |
| SA-S1 (chrom) | 1                             | 100                        | 8                |

TECHNOX – TECHNIKA ZAMOCOWAŃ

A. Rogulski, W.Stasiecki, K. Wojciechowski

Spółka Jawna

Jana Pawła II 26, Słupno

05-120 Radzymin

tel. (+48 22) 819 14 50, fax. (+48 22) 774 22 62

http://www.technox.pl, e-mail: [office@technox.pl](mailto:office@technox.pl)

Niniejsza dokumentacja jest własnością Technox.

Przedruk i kopiowanie bez zgody Technox zabronione.