



SA-X1

Opis

Komplet mocowań do umywalk i pisuarów. Specjalna podkładka z tworzywa chroni ceramikę przed pęknięciem przy dokręcaniu, a kapturek ozdobny w kolorze białym lub chromie nadaje wysoką estetykę zamocowania.

Zastosowanie

Do pełnych materiałów budowlanych typu beton, cegła pełna, kamień.
W gazobetonie można zastosować tylko po sprawdzeniu jakości zamocowania
Mocowanie stosowane do umywalk, pisuarów, sedesów podwieszanych oraz bidetów.

Materiał


Element rozporowy: Polietylen HD

Kolor: biały


Temperatura stosowania: -30 ... +70°C.

Śruba: dwugwintowa, ocynkowana galwanicznie, w pasywacji białej.


Montaż:



1. Wywiercić otwory $\phi 14$ i osadzić w nich kołki rozporowe.



2. Wkręcić śruby dwugwintowe w osadzone kołki używając klucza płaskiego lub oczkowego. Gwint powinien być w całości osadzony w ścianie.



3. Zamontować umywalkę na wystających ze ściany częściach śrub dwugwintowych, nałożyć w odpowiedniej kolejności podkładki plastikowe i stalowe oraz nakrętki mocujące.



4. Dokręcić z odpowiednim momentem nakrętki mocujące, a następnie osadzić kapturek ozdobny.

Uwaga:


Maksymalną nośność kołka osiąga się wówczas, kiedy śruba wystaje z kołka minimum o długość jednej średnicy śruby, a kołek całą swoją głębokością zakotwiera się w nośnej warstwie podłoża.

Płytki ceramiczne i tynk nie są uważane za warstwę nośną.

Dane techniczne:

			SA-X1
Śruba [mm]:			φ 10x140
Obciążenia niszczące	beton C20/25	[kN]	5.4
	cegła pełna kl.20	[kN]	3.8

PODANE POWYŻEJ PARAMETRY SĄ ZGODNE Z NASZĄ WIEDZĄ I WARUNKAMI TECHNICZNYMI JAKIE OBECNIE POSIADAMY. UŻYTKOWNIK POWINIEN DOKONAĆ WŁASNEJ OCENY, ABY OKREŚLIĆ PRZYDATNOŚĆ PRODUKTU DO SWOICH SPECYFICZNYCH POTRZEB.



Elementy zestawu:

1. Kołek rozporowy (PE) - NT 14/75 – 2 szt.
2. Śruba dwugwintowa DG 10/140 – 2 szt.
3. Podkładka z tworzywa sztucznego φ 10 – 2 szt.
4. Podkładka stalowa φ 10 – 2 szt.
5. Nakrętka stalowa M10 – 2 szt.
6. Kapturek ozdobny: biały/chrom – 2 szt.

Parametry montażowe/opakowania SA-X1

Symbol	Opakowanie jednostkowe [kpl.]	Opakowanie zbiorcze [kpl.]	φ wiercenia [mm]
SA-X1 (biały)	1	50	14
SA-X1 (chrom)	1	50	14